

PG 8090

Sistema Aqua-Soft

Descalc. monob., p/ recolha contínua de água macia c/ dureza da água até 40 °dH.



- Rendimento: continuamente 15 l/min, máx. 20 l/min
- Aparelho de instalação livre com rodas, pode ser enchido de cima
- 1 recipiente para 10 kg de sal, 1 recipiente para 4 l de resina
- Sist. uma tanque comandado p/ temporizador, c/ ligação eléctrica

Código EAN: 4002514304984 / Número de material: 07012310 /
Número de material antigo: 67809001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Ligação eléctrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	572
Medida exterior, largura líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	400
Medida exterior, altura bruta em mm	680
Medida exterior, largura bruta em mm	375
Medida exterior, profundidade bruta em mm	380
Peso líquido em kg	19,00
Peso bruto em kg	26,70