


E 705/2

Carro

para colocação perfeita de instrumentos de CMI até 600 mm comprimento.



- Podem ser colocados até 42 instrumentos ociosos
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Régua magn. p/ reconhecimento automático do carro (sem ímanes ML)
- As alturas de montagem dos 3 níveis são diferentes

Código EAN: 4002514313399 / Número de material: 07029810 /
Número de material antigo: 69570503D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
Categoria do produto	
Carro com ligação para secagem com ar quente	•
Carro para instrumentos CMI	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Capacidade	
Instrumentos ociosos [número]	42
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	530
Medida exterior, largura líquida em mm	670
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	550
Medida exterior, largura bruta em mm	640
Medida exterior, profundidade bruta em mm	650
Peso líquido em kg	12,50
Peso bruto em kg	14,60
Incluído na embalagem	
E 336 casquilhos MIBO, Ø 11 mm, comprimento 121 mm [número]	3
E 362 parafusos cegos [número]	2
E 442 casquilhos, Ø 11 mm, comprimento 121 mm, com tampa Ø 6 mm [número]	15
E 443 casquilhos, Ø 11 mm, comprimento 121 mm, com tampa Ø 10 mm [número]	5
E 444 tambor para cabos de fibra óptica/tubos de sucção [número]	1
E 445: 12 tampas para casquilhos E 442, abertura com Ø 6 mm [número]	1
E 446: 12 tampas para casquilhos E 443, abertura com Ø 10 mm [número]	1
E 447 Adaptador fêmea, para Luer-Lock macho [número]	3
E 448 Tubo de silicone com adaptador Luer-Lock fêmea [número]	6
E 449 Adaptador macho, para Luer-Lock fêmea [número]	5
E 451 Complemento 1/6 cestos de rede [número]	1
E 452 Injetor 2,5 x 60 mm [número]	3
E 453 Injetor 4 x 110 mm com mola de fixação [número]	8

E 705/2

Carro

para colocação perfeita de instrumentos de CMI até 600 mm comprimento.



Código EAN: 4002514313399 / Número de material: 07029810 /
Número de material antigo: 69570503D

E 454 Injetor para cânula do Trokar 10–15 mm [número]	6
E 456 Mola de abertura para instrumentos CMI [número]	4
E 464 Encaixe para injetor E 454 [número]	3
E 472 Mola de fixação para injetores Ø 4 mm [número]	2
Tubo de silicone de 2 m Ø 5 mm	•
Régua magnética para detecção automática do carro (sem ímanes) [número]	1