

APWM 004

Kit de ligação para bombas doseadoras
com opções de ligação para, no máximo, 6 bombas doseadoras.



- Ligação simplificada de bomba doseadora e lança de aspiração
- Para uma montagem fácil na parede
- Indicado para bombas doseadoras do tipo DOS MC

Código EAN: 4002514507804 / Número de material: 07304030 /
Número de material antigo: 59507001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 413 Mop Star 130	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzeno
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	180
Medida exterior, largura líquida em mm	250
Medida exterior, profundidade líquida em mm	90
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	285
Medida exterior, profundidade bruta em mm	200
Peso líquido [kg]	1,81
Peso bruto em kg	2,27