

E 439/3

Carro

para colocação perfeita de até 7 cestos de rede.



- Adequado para colocação de 7 cestos de rede em 3 ou 4 níveis
- Com braço aspersor magnético integrado
- O segundo nível é removível a partir de baixo
- As alturas de montagem dos 4 níveis são diferentes
- Fixador ML/2 p/ reconhecimento auto. carro/sensor braço aspersor

Código EAN: 4002514556246 / Número de material: 07333110 /  
Número de material antigo: 69543905D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para cestos de rede	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	7
Cestos de rede SPRI [número]	4
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	505
Medida exterior, largura líquida em mm	532
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	500
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	11,80
Peso bruto em kg	13,30