

E 429/1

Carro

p/ colocação perfeita micro-instrumentos (cirurgia oftal.), para 2-4 conj. cirurg.



- Com braço aspersor magnético integrado
- Nível 1: por ex. 4 x encaixe E441/1 ou 2 x encaixes E142 p/ nível
- Nível 2 esquerda: 20 ligações para instrumentos ocos complexos
- Nível 2 direita: 16 adaptadores Luer-Lock macho, tubo horizont.
- Fixador ML/2 p/ reconhecimento auto. carro/sensor braço aspersor

Código EAN: 4002514556253 / Número de material: 07333120 /
Número de material antigo: 69542902D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de oftalmologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Capacidade	
Conjuntos cirúrgicos para instrumentos micro [número]	2-4
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	520
Medida exterior, largura líquida em mm	540
Medida exterior, profundidade líquida em mm	540
Medida exterior, altura bruta em mm	530
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,30
Incluído na embalagem	
E 476 Encaixe [número]	1
E 477 Batente [número]	1
E 790 Elementos de ligação Luer-Lock fêmea para fêmea [número]	8
E 791 Elementos de ligação Luer-Lock fêmea para macho [número]	8