

E 440/3

Carro

para colocação perfeita de microinstrumentos (cirurgia oftalmológica), para 4 conjuntos cirúrgicos.



- Com braço de lavagem magnético integrado
- Nível 1 + 2: por ex. 4 x E 441/1 ou 2 x E 142 por nível
- Nível 3 esquerda: 20 ligações para instrumentos ocos complexos
- Nível 3 direita: 16 adaptadores Luer-Lock macho, tubo horizont.
- Fixador para ML/2 para reconhecimento automático do carro/controlo do braço de lavagem

Código EAN: 4002514556260 / Número de material: 07333140 /

Número de material antigo: 69544004D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de oftalmologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Capacidade	
Conjuntos cirúrgicos para instrumentos micro [número]	4
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	515
Medida exterior, altura bruta em mm	540
Medida exterior, largura bruta em mm	270
Medida exterior, profundidade bruta em mm	525
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,30
Incluído na embalagem	
E 476 Encaixe [número]	1
E 477 Batente [número]	1
E 790 Elementos de ligação Luer-Lock fêmea para fêmea [número]	8
E 791 Elementos de ligação Luer-Lock fêmea para macho [número]	8