

## HM16-80 D [EL]

### Calandra elétrica

com função de vapor para os melhores resultados e o máximo conforto.



- Rendimento de 13.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 160 mm, largura de trabalho 830 mm
- Engomar confortavelmente sentado
- Ritmo de trabalho individual graças à velocid. variável dos rolos
- Revestimento duradouro com lamelas – pano ARAMID
- Fácil armazenamento – Mecanismo de dobragem

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 20 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002514581781 / Número de material: 07362940 /  
Número de material antigo: 53168001D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Branco lótus
Diâmetro do rolo em mm	160
Largura de trabalho em mm	830
Material do berço	Alumínio
Revestimento da calandra	Tapete em feltro e poliéster
Pano da calandra	Tecido Aramid
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para residências particulares	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 20% de humidade residual em kg/h	13,0
Horas de funcionamento testadas	2500
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	2,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	4,5
Temperatura ajustável	Em níveis de temperatura
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	AC 220-240V 50-60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	3,10-3,70
Potência de aquecimento da caldeira em kW	0,85
Potência total em kW	3,20-3,80
Fusível em A	16
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	959
Medida exterior, largura em mm	985
Medida exterior, profundidade em mm	380
Medida exterior, altura bruta em mm	570
Medida exterior, largura bruta em mm	1120
Medida exterior, profundidade bruta em mm	450
Peso líquido em kg	39
Peso bruto em kg	45
Carga máxima no piso em N	382
<b>Equipamento</b>	
Função vapor	•
Extremidade do rolo livre	•

HM16-80 D [EL]

Calandra elétrica

com função de vapor para os melhores resultados e o máximo conforto.



Código EAN: 4002514581781 / Número de material: 07362940 /  
Número de material antigo: 53168001D

Função rebatível	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação	•
Braço de apoio	•
4 Rodas antirriscos	•
Tábua de apoio	•
Retorno da roupa	•
Possibilidade de engomar na posição sentada	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Normas e certificados</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•