

E 525/2

Carro

para limpeza de conjuntos de instrumentos em 3 - 4 níveis.



- Altura de montagem dos 4 níveis de baixo: 80/80/219 e/ou 90/80 mm\*
- Régua magn. p/ reconhecimento automático do carro (sem ímanes ML)

\* A altura de carga no terceiro nível vai depender de ser ou não usado o módulo E 702 como quarto nível. <br>A altura é de 290 mm sem usar o módulo e de 90 mm com utilização do módulo.

Código EAN: 4002514606217 / Número de material: 07460260 /  
Número de material antigo: 69552503D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para complementos	•
Carro para colocação de cestos de rede	•
Carro para material a lavar em geral	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	6
Cestos de rede SPRI [número]	3
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	298
Medida exterior, largura líquida em mm	530
Medida exterior, profundidade líquida em mm	645
Medida exterior, altura bruta em mm	650
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	640
Peso líquido em kg	10,00
Peso bruto em kg	12,00
<b>Incluído na embalagem</b>	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1