

XKM RS 232

Módulo de comunicação

com interface de série RS 232 para comunicação de máquinas de lavandaria.



- Para a integração num canal de comunicação

Código EAN: 4002514610283 / Número de material: 07467040 /  
Número de material antigo: 50501001D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

## XKM RS 232

Módulo de comunicação

com interface de série RS 232 para comunicação de máquinas de lavandaria.



Código EAN: 4002514610283 / Número de material: 07467040 /

Número de material antigo: 50501001D

PWT 6089

### **Categoria do produto**

Sistema de pagamento

Sistema de dosagem

Documentação do processo/dos dados operacionais/  
comunicação

Acessório para mealheiro

Outros acessórios

### **Caraterísticas do produto**

Ligação elétrica

OHNE

### **Dimensões e peso**

Medida exterior, altura líquida em mm

50

Medida exterior, largura líquida em mm

220

Medida exterior, profundidade líquida em mm

180

Medida exterior, altura bruta em mm

58

Medida exterior, largura bruta em mm

225

Medida exterior, profundidade bruta em mm

185

Peso líquido [kg]

0,15

Peso bruto em kg

0,35

### **Normas e certificados**

CE