

DOS-GP3

Caixa da bomba em aço inoxidável
construído com 3 bombas doseadoras incl. mangueira e lança de aspiração.



- Caixa DOS G2 com 3 bombas doseadoras DOS P2
- Bloco de terminais de 12 polos para uma ligação simples

Código EAN: 4002514681634 / Número de material: 07569230 /
Número de material antigo: 59170332D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável, Plástico
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	540
Medida exterior, largura líquida em mm	540
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	185
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido [kg]	6,80
Peso bruto em kg	7,93

DOS-GP3

Caixa da bomba em aço inoxidável
construído com 3 bombas doseadoras incl. mangueira e lança de aspiração.