

PT 8251 [PTB G]

Secador de saída de ar, a gás

com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.

Código EAN: 4002514693972 / Número de material: 07588600 /
Número de material antigo: 52825130D

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Profissional
Frente	Azul octo
Capacidade de carga em kg	10,0-13,0
Relação de carga	1:25-1:20
Volume do tambor em l	250,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	520
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	15,00
Tempo de funcionamento do programa em min.	23
Horas de funcionamento testadas	20000
Comando	
Tipo de comando	Profitronic B
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Comando do programa	Temporizador
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	AC 220-240V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em KW	15,00
Potência total em kW	0,80
Fusível em A	10
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1400
Medida exterior, largura líquida em mm	906
Medida exterior, profundidade líquida em mm	852
Medida exterior, altura bruta em mm	1526

- Volume do tambor de 250.00 l, capacidade de carga 10.0-13.0 kg
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Elevada eficiência energética graças ao Air Recycling
- Manuseamento simples – grande filtro de borbotos fácil de limpar##Z
- Selecção temp. adequada p/ têxteis – 4 níveis de temp. ajustáveis

PT 8251 [PTB G]

Secador de saída de ar, a gás

com temporização, para ligação a um sistema de pagamento.

Código EAN: 4002514693972 / Número de material: 07588600 /

Número de material antigo: 52825130D

Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	938
Peso líquido em kg	150,5
Peso bruto em kg	171
Carga máxima no piso em N/m ²	1651
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,83
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão de grande dimensão	•
Pás Soft-Lift	•
AirRecycling	•
Canal de comunicação	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface de série RS 232 (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•