

US 6008

Base com gaveta

p/ carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e da máquina de secar.



- Indicado para PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Altura 32, largura 69,2, profundidade 68,5 cm

Código EAN: 4002514754567 / Número de material: 07687630 /

Número de material antigo: 59600803D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
PW 6088	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sapata/base para encastrar	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável, Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Aço inoxidável, Frente em inox, lat. azul octo
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	320
Medida exterior, largura líquida em mm	692
Medida exterior, profundidade líquida em mm	685
Medida exterior, altura bruta em mm	370
Medida exterior, largura bruta em mm	740
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Peso líquido [kg]	39,20
Peso bruto em kg	39,20