

UG 6008

Sapata fechada

p/ carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e da máquina de secar.



- Indicado para PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Indicado para PT 5186, PT 7186
- Altura 33,6, largura 69,2, profundidade 68,6 cm

Código EAN: 4002514759364 / Número de material: 07689330 /
Número de material antigo: 59600801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PT 5186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	336
Medida exterior, largura líquida em mm	692
Medida exterior, profundidade líquida em mm	686
Medida exterior, altura bruta em mm	350
Medida exterior, largura bruta em mm	700
Medida exterior, profundidade bruta em mm	700
Peso líquido [kg]	18,30
Peso bruto em kg	22,60