

XKM RS 232 WA

Módulo de comunicação

com interface serial RS 232 para comunicação de máquinas de lavar roupa.



- Inclui conj. adaptação para reequipamento do canal de comunicação
- Para a integração num canal de comunicação

Código EAN: 4002514760001 / Número de material: 07689710 /  
Número de material antigo: 50501010D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 200 Profi@Work	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de pagamento	•
Sistema de dosagem	•
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
Conjunto de adaptação	•
Acessório para mealheiro	•
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	180
Medida exterior, largura líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	100
Medida exterior, altura bruta em mm	300
Medida exterior, largura bruta em mm	330
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido [kg]	0,62
Peso bruto em kg	0,83
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•