

E 735/2

Carro

para colocação perfeita de conjuntos de instrumentos até 3 níveis.



- Equipado com 2 braços de lavagem integrados
- As alturas de montagem dos níveis individuais são diferentes
- Régua magn. p/ reconhecimento automático do carro (sem ímanes ML)

Código EAN: 4002514816388 / Número de material: 07765710 /
Número de material antigo: 69573503D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	6
Cestos de rede SPRI [número]	3
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	552
Medida exterior, largura líquida em mm	530
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	650
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	640
Peso líquido em kg	10,80
Peso bruto em kg	12,80
Incluído na embalagem	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1