

## PW 5105 Vario [EL AV] Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico com agregado oscilante, tempo mais curto de 53 min e válvula de esgoto.



- Volume do tambor de 100 l, capacidade de carga10.0 kg
- Grande variedade de programas: programas de lavagem para aplicações especiais
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 50 %, fator-g370

Código EAN: 4002514905891 / Número de material: 07899150 / Número de material antigo: 51510506D

Número de material antigo: 51510506D	
Modelo e versão	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Octoplus
Frente	Azul octo
Relação de carga	1:10
Capacidade de carga em kg	10,0
Volume do tambor em I	100
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicos	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para hisopitato  Adequado para parques de campismo	•
Adoquado para parquos de campismo	
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para clubes desportivos  Adequado para Reauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness Adequado para uso doméstico	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente	8,00
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente	8,00
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à	8,00
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	8,00 0,06
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à	8,00 0,06
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	8,00 0,06 58
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %	• 8,00 0,06 58 53
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com	8,00 0,06 58
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %	• 8,00 0,06 58 53 54 50
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %  Velocidade de centrifugação em rpm.	8,00 0,06 58 53 54 50
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g	• 8,00 0,06 58 53 54 50 1100 370
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas	8,00 0,06 58 53 54 50
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas  Comando	• 8,00  0,06  58  53  54  50  1100  370  30000
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas  Comando  Tipo de comando	• 8,00  0,06  58  53  54  50  1100  370  30000  Profitronic L Vario
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a quente em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas  Comando  Tipo de comando  Programabilidade	• 8,00  0,06  58  53  54  50  1100  370  30000  Profitronic L Vario Programável
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a frio em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas  Comando  Tipo de comando  Programabilidade  Pré-seleção de início máx. em h	• 8,00  0,06  58  53  54  50  1100  370  30000  Profitronic L Vario Programável 24
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a frio em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas  Comando  Tipo de comando  Programabilidade  Pré-seleção de início máx. em h  Indicação do tempo restante	• 8,00  0,06  58  53  54  50  1100  370  30000  Profitronic L Vario  Programável  24  •
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness  Adequado para uso doméstico  Dados de rendimento  Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg  Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria  Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente  Humidade residual com lavagem a frio em %  Humidade residual com lavagem a frio em %  Velocidade de centrifugação em rpm.  Fator g  Horas de funcionamento testadas  Comando  Tipo de comando  Programabilidade  Pré-seleção de início máx. em h	• 8,00  0,06  58  53  54  50  1100  370  30000  Profitronic L Vario Programável 24

<sup>\*</sup> Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.



## PW 5105 Vario [EL AV] Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico com agregado oscilante, tempo mais curto de 53 min e válvula de esgoto.



Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para lavandarias	•
Programas para residências e construções habitacionais	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para lavandarias e engomadorias	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicos	•
Programas para universidades, infantários e escolas	•
Programas para hospitais	•
Programas para restaurantes de Fast Food	•
Programas para parques de campismo	•
Programas para clubes desportivos	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Programas para residências particulares	•
Programas para consultórios médicos e dentários	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Adaptador patenteado de dosagem de líquidos	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras	6
[quantidade]	
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	7,95
Potência total em kW	8,20
Fusível em A	16
Ligação da água/esgoto da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4
Água de processo (opção) [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	DIVIO
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, rargura liquida em mm  Medida exterior, profundidade líquida em mm	827
71	_
Medida exterior, altura bruta em mm	1215
Medida exterior, largura bruta em mm	760
Medida exterior, profundidade bruta em mm	915
Peso líquido em kg	148,0
Peso bruto em kg	159
Carga máxima no piso em N	2750
Níveis de emissão	70 ID(A) 00 D
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 μPa
Libertação de calor no local em Mj/h	2,80



## PW 5105 Vario [EL AV] Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico com agregado oscilante, tempo mais curto de 53 min e válvula de esgoto.



Equipamento	
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Enxaguamento desinfetante	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Canal de comunicação	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	7
Fato de proteção [quantidade]	1-2
Casaco de proteção [quantidade]	2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	227
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	53
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	45
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	80
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	55
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	2
Normas, cert. e marc.	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
RCM	•