

UG 5010

Sapata fechada

p/ carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e da máquina de secar.



- Indicado para PW 5105, Mopstar 130
- Altura 33,6, largura 78,3, profundidade 69,2 cm

Código EAN: 4002514984933 / Número de material: 09038870 /
Número de material antigo: 59501001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Azul Octo
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	336
Medida exterior, largura líquida em mm	783
Medida exterior, profundidade líquida em mm	692
Medida exterior, altura bruta em mm	342
Medida exterior, largura bruta em mm	811
Medida exterior, profundidade bruta em mm	702
Peso líquido [kg]	21,10
Peso bruto em kg	24,40