

UO 5010

Base aberta

para uma carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa.



- Indicado para PW 5105, Mopstar 130
- Altura 30,6, largura 78,3, profundidade 69,2 cm

Código EAN: 4002514984940 / Número de material: 09038900 /  
Número de material antigo: 59501002D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sapata/base para encastrar	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Azul Octo
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	336
Medida exterior, largura líquida em mm	783
Medida exterior, profundidade líquida em mm	692
Medida exterior, altura bruta em mm	342
Medida exterior, largura bruta em mm	811
Medida exterior, profundidade bruta em mm	702
Peso líquido [kg]	15,20
Peso bruto em kg	18,50