


BSS 26

Kit para montagem de corte de ponta de carga  
para ligação a um sistema de gestão de energia.



Código EAN: 4002515105931 / Número de material: 09257760 /  
Número de material antigo: 59170360D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PT 5145 C	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
Categoria do produto	
Desativação de picos de corrente	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	30
Medida exterior, largura líquida em mm	180
Medida exterior, profundidade líquida em mm	250
Medida exterior, altura bruta em mm	35
Medida exterior, largura bruta em mm	248
Medida exterior, profundidade bruta em mm	344
Peso líquido [kg]	0,07
Peso bruto em kg	0,24