


KM 6347

Placa de indução independente do forno

com zona de cozinhar PowerFlex para um máximo de flexibilidade e potência.



- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: seleção direta
- Design ambicioso: 764 mm de largura com moldura
- Flexível e rápido: 4 zonas de cozinhar, incl. 1 zona PowerFlex
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity
- Variedade de potências: função Manter quente e TwinBooster


Código EAN: 4002515254660 / Número de material: 09440270 /
Número de material antigo: 26634752E

| Tipo de aquecimento | |
|---|-------------------|
| Tipo de aquecimento | Indução |
| Tipo de construção | |
| Independente do fogão | • |
| Design | |
| Elegante superfície vitrocerâmica | • |
| Moldura envolvente em aço inox | • |
| Design com elementos impressos | LightPrint |
| Instalação sobre a bancada | • |
| Zonas de cozinhar | |
| Número de zonas de cozinhar | 4 |
| Zonas de cozinhar PowerFlex | |
| Quantidade | 2 |
| Diâmetro em mm | Ø 150 – 230 |
| Potência em W | 2100 |
| Booster em W | 3000 |
| TwinBooster em W | 3700 |
| 1ª zona/área de cozinhar | |
| Posição | frente à esquerda |
| Tipo | Zona Vario |
| Tamanho em mm | Ø 160-230 |
| Potência Booster máx. em W | 3000 |
| Potência máx. em W | 2300 |
| Potência TwinBooster máx. em W | 3700 |
| 2ª zona/área de cozinhar | |
| Posição | atrás à esquerda |
| Tipo | Zona Vario |
| Tamanho em mm | Ø 100-160 |
| Potência Booster máx. em W | 2200 |
| Potência máx. em W | 1400 |
| 3ª zona/área de cozinhar | |
| Posição | à direita |
| Tipo | Ponte PowerFlex |
| Tamanho em mm | 230x390 |
| Potência Booster máx. em W | 4800 |
| Potência máx. em W | 3400 |
| Potência TwinBooster máx. em W | 7400 |
| Conforto de utilização | |
| Miele@home | • |
| Comando através de teclas sensoras | Seleccção directa |
| Reconhecimento do recipiente e do tamanho | • |
| Sistema automático | • |
| Manter quente | • |
| Função Stop&Go | • |
| Desligar automático | • |
| Regulações personalizáveis | • |
| Timer | • |
| Conforto de manutenção | |
| Vitrocerâmica de limpeza fácil | • |

KM 6347

Placa de indução independente do forno

com zona de cozinhar PowerFlex para um máximo de flexibilidade e potência.



Código EAN: 4002515254660 / Número de material: 09440270 /
Número de material antigo: 26634752E

Segurança

| | |
|---------------------------------------|---|
| Desativação de segurança | • |
| Função de bloqueio | • |
| Bloqueio de funcionamento | • |
| Ventilador de arrefecimento integrado | • |
| Proteção contra sobreaquecimento | • |
| Indicação de calor residual | • |

Caraterísticas técnicas


| | |
|---|-------|
| Dimensões em mm (largura) | 764 |
| Dimensões em mm (altura) | 51 |
| Dimensões em mm (profundidade) | 504 |
| Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada | 750 |
| Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada | 490 |
| Altura de montagem com caixa de ligação em mm | 48 |
| Peso em kg | 12 |
| Potência máxima instalada em kW | 7,30 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,4 |
| Tensão em V | 230 |
| Frequência em Hz | 50-60 |

Acessórios fornecidos

| | |
|-----------------|-----|
| Cabo de ligação | Sim |
|-----------------|-----|

KM 6347

Placa de indução independente do forno
com zona de cozinhar PowerFlex para um máximo de flexibilidade e potência.



KM 6307, KM 6347 PowerFlex (Installation drawing)