

Stand 2
Painel do rodapé
para aparelhos de encastrar.



- Indicado p/ todas máquinas lavar louça da série PG 8055-PG 8059
- Composto por painel de rodapé e 2 apoios
- Disponível em aço inoxidável e branco
- Altura 14, largura 59,8, profundidade 12,7 cm

Código EAN: 4002515213957 / Número de material: 09456070 /
Número de material antigo: 67211610D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Conjunto de adaptação	•
Material de instalação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico, Tabul. galvanizado,branco lótus
Cor	Branco lótus
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	140
Medida exterior, largura líquida em mm	598
Medida exterior, profundidade líquida em mm	127
Medida exterior, altura bruta em mm	50
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	1,30
Peso bruto em kg	1,37