


U 506
Cesto
para inserção ideal de pratos.




- Com 8 divisórias para pratos de diferentes tamanhos
- Possibilidade de ajuste do cesto de talheres E 167
- Distância entre fixadores 54 mm

Código EAN: 4002515249970 / Número de material: 09508640 /
Número de material antigo: 67650601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoria do produto	
Cesto para pratos	•

U 506
Cesto
para inserção ideal de pratos.



Código EAN: 4002515249970 / Número de material: 09508640 /
Número de material antigo: 67650601D

Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de filas	8
Distância entre suportes em mm	54
Capacidade	
Pratos até Ø 200 mm [número]	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	92
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	2,03
Peso bruto em kg	3,11