


U 507

Cesto

para material de lavagem habitual em cafés.



- Para copos, chávenas, pratos, pratos de sobremesa, pires, etc.
- Com diferentes distâncias e alturas de fixadores
- Distância elevada entre fixadores: 9,2 x 11,3 x 9,8 cm
- Pouca distância entre guias: 5,2 x 4,9 x 4,9 cm


Código EAN: 4002515250136 / Número de material: 09508700 /
Número de material antigo: 67650701D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoria do produto	
Cesto para diferentes utensílios	•

U 507

Cesto

para material de lavagem habitual em cafés.



Código EAN: 4002515250136 / Número de material: 09508700 /
Número de material antigo: 67650701D

Caraterísticas do produto

Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de filas	5
Distância entre suportes em mm	113

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	165
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	2,50
Peso bruto em kg	3,51