


O 892

Cesto superior

com inserto E 812 e 2 suportes de copos para diferentes copos



- Ajuste em altura de 5 cm em 2 posições
- Os suportes asseguram um posicionamento seguro de copos de pé longo
- Com braço de lavagem integrado, acoplamento na parte traseira
- Máx. altura de equipamento 200 mm
- O inserto para copos E 812 é fornecido

Código EAN: 4002515276372 / Número de material: 09548990 /
Número de material antigo: 67189201D


Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Altura máxima de carga em mm	200
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0

O 892

Cesto superior

com inserto E 812 e 2 suportes de copos para diferentes copos

Código EAN: 4002515276372 / Número de material: 09548990 /
Número de material antigo: 67189201D



Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	190
Medida exterior, largura líquida em mm	518
Medida exterior, profundidade líquida em mm	486
Medida exterior, altura bruta em mm	530
Medida exterior, largura bruta em mm	285
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	2,97
Peso bruto em kg	3,12