

O 899

Cesto superior

sem inserto para opções de equipamento individuais.



- Ajuste em altura de 5 cm em 2 posições
- Com braço de lavagem integrado, acoplamento na parte traseira
- Máx. altura de equipamento 200 mm

Código EAN: 4002515276396 / Número de material: 09549040 /  
Número de material antigo: 67189901D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para panelas/taças, etc.	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Altura máxima de carga em mm	200
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0

O 899

Cesto superior

sem inserto para opções de equipamento individuais.



Código EAN: 4002515276396 / Número de material: 09549040 /  
Número de material antigo: 67189901D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	190
Medida exterior, largura líquida em mm	518
Medida exterior, profundidade líquida em mm	486
Medida exterior, altura bruta em mm	530
Medida exterior, largura bruta em mm	285
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	2,97
Peso bruto em kg	3,12