

U 890

Cesto inferior

sem inserto para opções de equipamento individuais.



- Para inserção de insertos ou cestos de plástico até 50 x 50 cm

Código EAN: 4002515274989 / Número de material: 09549130 /
Número de material antigo: 67189001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, largura líquida em mm	532

U 890

Cesto inferior

sem inserto para opções de equipamento individuais.



Código EAN: 4002515274989 / Número de material: 09549130 /

Número de material antigo: 67189001D

Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	555
Medida exterior, profundidade bruta em mm	555
Peso líquido em kg	2,50
Peso bruto em kg	3,00