

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter
para ligação em série de 2 aparelhos com a ligação USV do PC/portátil.



- Isolam. galvân. de todas ligações incl. prot. contra sobretensão
- Utilização de uma porta USB no PC/portátil para 2 aparelhos
- Possibilidade de ligação de aparelhos de outros fabricantes
- Para uso com o Segosoft Miele Edition
- Fornecimento: adaptador de corrente CA (1,4 m), cabo USB (0,5 m)

Código EAN: 4002515303818 / Número de material: 09574000 /
Número de material antigo: 68815602D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Azul
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

para ligação em série de 2 aparelhos com a ligação USV do PC/portátil.



Código EAN: 4002515303818 / Número de material: 09574000 /

Número de material antigo: 68815602D

Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	100
Frequência em Hz	50-60
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	109
Medida exterior, largura líquida em mm	31
Medida exterior, profundidade líquida em mm	90
Medida exterior, altura bruta em mm	50
Medida exterior, largura bruta em mm	155
Medida exterior, profundidade bruta em mm	235
Peso líquido em kg	0,37
Peso bruto em kg	0,47
Normas e certificados	
CE	•