

PW 5134 Mop Star 130 [EL AV MF]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

com módulo doseador de líquidos adequado aos requisitos da gestão de instalações.



- Volume do tambor de 130 l, capacidade de carga??
- Programas seguros de lavagem e desinfecção para têxteis
- Melhor remoção de sujidade: pré-centrifugação patenteada *
- Mopas e panos preparados de forma ideal: Ready-to-use
- Operação simples com botão seletor rotativo e visor de texto nítido

* Patente: EP 2 003 236 B1

Código EAN: 4002515315866 / Número de material: 09617230 /
Número de material antigo: 51513416ZER

Modelo e versão	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	MopStar
Frente	Azul octo
Relação de carga	1:10
Volume do tambor em l	130
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para a gestão de instalações	•
Dados de rendimento	
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	51
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	52
Fator g	364
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	Profitronic D Mop
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para gestão de instalações	•
Dosagem	
Módulo doseador de líquidos	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50-60HZ
Potência de aquecimento em kW	15,00
Potência total em kW	17,00
Fusível em A	25
Ligação da água/esgoto da água	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1250
Medida exterior, largura líquida em mm	804
Medida exterior, profundidade líquida em mm	970
Medida exterior, altura bruta em mm	1380
Medida exterior, largura bruta em mm	1130

PW 5134 Mop Star 130 [EL AV MF]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

com módulo doseador de líquidos adequado aos requisitos da gestão de instalações.



Código EAN: 4002515315866 / Número de material: 09617230 /

Número de material antigo: 51513416ZER

Medida exterior, profundidade bruta em mm	1005
Peso líquido em kg	338,0
Peso bruto em kg	358
Carga máxima no piso em N	4290
Níveis de emissão	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	5,30
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Canal de comunicação	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Capacidades	
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	68
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	59
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	108
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	76
Normas, cert. e marc.	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•