


E 10

1/2 base de chapa perfurada para cestos de copos

p/colocação de diferente material de lavagem, como jarros de leite, taças, etc.



- Apto para cestos inferiores APFD 220, U 876 e U 890
- Tamanho dos furos 1,7 x 1,7 cm

Código EAN: 4002515322468 / Número de material: 09627360 /
Número de material antigo: 67500910D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Base de chapa perfurada	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Aplicável no cesto inferior	U 876, U 890, APFD 220
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	495
Medida exterior, profundidade líquida em mm	222
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	870
Medida exterior, profundidade bruta em mm	590

E 10

1/2 base de chapa perfurada para cestos de copos

p/colocação de diferente material de lavagem, como jarros de leite, taças, etc.

Código EAN: 4002515322468 / Número de material: 09627360 /
Número de material antigo: 67500910D

Peso líquido em kg	1,70
Peso bruto em kg	1,80

