

UO 52-60/80

Sapata aberta

para uma carga e descarga ergonómica da máquina de lavar louça – altura 52 cm.



- Indicado p/sist. água de renovada & c/ tanque (G 8066 e PG 8067)
- Aparafusável à máquina de lavar louça
- Altura 52, largura 60, profundidade 60 cm

Código EAN: 4002515362693 / Número de material: 09688900 /
Número de material antigo: 67376107D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Categoria do produto	
Sapata aberta	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	537
Medida exterior, largura líquida em mm	600
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	310
Medida exterior, largura bruta em mm	610
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	7,87
Peso bruto em kg	10,07

UO 52-60/80

Sapata aberta

para uma carga e descarga ergonómica da máquina de lavar louça – altura 52 cm.