

Stand 1-80

Conjunto de adaptação

para transformação de um aparelho de encastrar num aparelho de instalação livre.



- Indicado p/ todas máquinas lavar louça da série PG 8055-PG 8059
- Composto p/ painel de rodapé c/ 2 apoios, tampo e painel traseiro
- Disponível em aço inoxidável e branco

Código EAN: 4002515363034 / Número de material: 09688940 /  
Número de material antigo: 67211604D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
<b>Categoria do produto</b>	
Conjunto de adaptação para eletrodoméstico de instalação livre	•
Acessórios para eletrodomésticos de encastrar	•
Material de instalação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Tabul.galvanizado,branco lótus
Cor	Branco lótus
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	190
Medida exterior, largura líquida em mm	620
Medida exterior, profundidade líquida em mm	610
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	630
Medida exterior, profundidade bruta em mm	620
Peso líquido em kg	13,00
Peso bruto em kg	14,00