


DEF-80

Tampo da máquina
para aparelhos de encastrar.



- Indicado para série de aparelhos PG 8055 – PG 8059
- Disponível em aço inoxidável e branco
- Altura 1,5, largura 60, profundidade 60 cm

Código EAN: 4002515379486 / Número de material: 09715550 /
Número de material antigo: 67216005D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Acessórios para eletrodomésticos de encastrar	•
Material de instalação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	15
Medida exterior, largura líquida em mm	600
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	32
Medida exterior, largura bruta em mm	615
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso líquido em kg	0,30
Peso bruto em kg	0,51