

BBF-80

Fixação na base

para a fixação dos pés do aparelho.



- Para uma elevada estabilidade em condições de instalação extremas

Código EAN: 4002515379516 / Número de material: 09715690 /

Número de material antigo: 67211508D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Material de instalação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Chapa de aço, galvanizado
Cor	Cinzeno, Prateado (ST)
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0

BBF-80

Fixação na base

para a fixação dos pés do aparelho.



Código EAN: 4002515379516 / Número de material: 09715690 /

Número de material antigo: 67211508D

Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	82
Medida exterior, largura bruta em mm	654
Medida exterior, profundidade bruta em mm	656
Peso líquido em kg	2,69
Peso bruto em kg	4,20