

DEF-80

Tampo da máquina  
para aparelhos de encastrar.



- Indicado para série de aparelhos PG 8055 – PG 8059
- Disponível em aço inoxidável e branco
- Altura 1,5, largura 60, profundidade 60 cm

Código EAN: 4002515385180 / Número de material: 09736640 /  
Número de material antigo: 67216006D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoria do produto</b>	
Acessórios para eletrodomésticos de encastrar	•
Material de instalação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Tabul.galvanizado,branco lótus
Cor	Branco lótus
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	15
Medida exterior, largura líquida em mm	600
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	32
Medida exterior, largura bruta em mm	615
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso líquido em kg	0,30
Peso bruto em kg	0,51