

SK

Ligação rápida

para uma troca simples e confortável da carga de resinas.



- 2 x ligação de encaixe 3/4" VA, 2 x acoplamento rápido 3/4"
- Inclui juntas para o conjunto de mangueiras disponível.

Código EAN: 4002515411735 / Número de material: 09782600 /

Número de material antigo: 69431901D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

SK

Ligação rápida

para uma troca simples e confortável da carga de resinas.



Código EAN: 4002515411735 / Número de material: 09782600 /  
Número de material antigo: 69431901D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Reprocessamento da água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,35
Peso bruto em kg	0,35