

DOS G 80 ProfiLine NER

Bomba doseadora para reservatórios de 5 - 10 l

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



- Indicado p/ todas máquinas de lavar louça série PG 8080-83 SCVi
- Tubo de sucção de 333 mm para depósitos de 5 e 10 l
- Dosagem até 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustável através do comando e da máquina de lavar louça
- 4 tampas p/recipientes de diversos tamanhos incl. no fornecimento

Código EAN: 4002515522936 / Número de material: 09971980 /
Número de material antigo: 67747030NER

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem externo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	333
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	198
Medida exterior, profundidade bruta em mm	478
Peso líquido em kg	2,15
Peso bruto em kg	2,52