

## DOS G 80 ProfiLine NER

Bomba doseadora com tubo flexível

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



- Indicado p/ todas máquinas de lavar louça série PG 8080-83 SCVi
- Tubo de sucção de 333 mm para depósitos de 5 e 10 l
- Dosagem até 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustável através do comando e da máquina de lavar louça
- 4 tampas p/recipientes de diversos tamanhos incl. no fornecimento

Código EAN: 4002515522936 / Número de material: 09971980 /

Número de material antigo: 67747030NER

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem externo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Cinzeno
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	333
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	198
Medida exterior, profundidade bruta em mm	478
Peso líquido em kg	2,16
Peso bruto em kg	2,53