

UfZ

Kit de conversão para dois depósitos
para uma troca rápida de um depósito de desmineralização total/parcial.



- 2 x ligação de encaixe 3/4" VA para montagem no segundo cartuch

Código EAN: 4002515552834 / Número de material: 10020100 /
Número de material antigo: 69431905D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

UfZ

Kit de conversão para dois depósitos

para uma troca rápida de um depósito de desmineralização total/parcial.



Código EAN: 4002515552834 / Número de material: 10020100 /
Número de material antigo: 69431905D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	95
Peso líquido em kg	0,16
Peso bruto em kg	0,18