

U 524/1

Cesto

para inserção ideal de copos com um diâmetro máx. de 10 cm.



- Com 4 fileiras

Código EAN: 4002515587621 / Número de material: 10094770 /
Número de material antigo: 67652402D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 524/1

Cesto

para inserção ideal de copos com um diâmetro máx. de 10 cm.



Código EAN: 4002515587621 / Número de material: 10094770 /
Número de material antigo: 67652402D

Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de filas	4
Distância entre suportes em mm	100
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	184
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	223
Medida exterior, largura bruta em mm	563
Medida exterior, profundidade bruta em mm	563
Peso líquido em kg	2,52
Peso bruto em kg	3,84