

H 2661-1 B

Forno

com funções de conforto e interior XL.



- Visor LCD de 7 segmentos com comando por botão: EasyControl
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Menos marcas e fácil de limpar: CleanSteel
- Muito espaço e flexibilidade – 76l capacidade
- Protege contra queimaduras: frente fria

Código EAN: 4002515588932 / Número de material: 10138820 /
Número de material antigo: 22266180IB

Construção e design	
Forno de encastrar	•
Cor	Aço inox CleanSteel
PureLine	•
Botão rebatível	•
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Ar quente Eco	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Visor	EasyControl
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do tempo de confeção	•
Regulações individuais	•
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Bloqueio de funcionamento	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	593
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	554
Altura do aparelho em mm	579
Profundidade do aparelho em mm	547
Peso em kg	39,0
Potência máxima instalada em kW	3,50
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16

H 2661-1 B

Forno




com funções de conforto e interior XL.



Código EAN: 4002515588932 / Número de material: 10138820 /
Número de material antigo: 22266180IB

Número de fases	1
Cabo de ligação	•
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70

H 2661-1 B
Forno
com funções de conforto e interior XL.



H 5000 E/B; H 47xx E/B, H 48xx E/B; H 6000 E/B; H 2000 E/B – 60 cm (Installation drawing)

H 5000 B; H 47xx B, H 48xx B – 60 cm (Installation drawing)

Detailed installation drawing H 6000, H 5000, H 4000, E/B, EP/BP, 76 litres, (Installation drawing)