

PUR 68 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



- Design intemporal: chaminé extensível com largura 598 mm
- Potente: 650 m³/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002515710784 / Número de material: 10351360 /
Número de material antigo: 28416854D

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Aço inox
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Design	
Possibilidade de acabamento em cor RAL feito por encomenda	•
Possibilidade de adaptações individuais a pedido do cliente	•
Conforto de utilização	
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Desativação do nível Booster programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	47
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	47,0
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente alternada (motor AC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	265
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	395
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	650
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	52,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	67,0

PUR 68 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



Código EAN: 4002515710784 / Número de material: 10351360 /

Número de material antigo: 28416854D

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	52,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	270
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	330
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	460
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	71,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	39,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	45,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	56,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	685–1005
Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	815–1135
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	685
Largura do corpo do exaustor em mm	598
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
Altura do corpo do exaustor em mm	62
Altura total da circulação de ar mín. em mm	815
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1135
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	21,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,22
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1

PUR 68 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



Código EAN: 4002515710784 / Número de material: 10351360 /

Número de material antigo: 28416854D

Frequência em Hz 50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Ligação à saída de ar em cima e atrás

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm

150

Chaminé telescópica

•

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno

•

Acessórios que podem ser adquiridos

Filtro de carvão ativado

Nein


Filtro carvão ativado regenerável

DKF 12-R

PUR 68 W

Exaustor de parede

com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)