

PWT 6089 Vario [EL LP]

Coluna de lavar/secar

para lavar e secar num espaço mínimo, versão com bomba de esgoto.



- Volume do tambor 80 l ou 180 l, capacidade de carga 2 x 8.0 kg
- Variedade de programas: programas para aplicações específicas
- Fácil manuseamento: unidade de comando central
- Elevado rendimento: tempos de programa muito curtos
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele

Código EAN: 4002515758304 / Número de material: 10409830 /
Número de material antigo:

Construção e modelo	
Modelo	Máquina carga frontal, coluna
Linha	Profissional
Frente	Aço inoxidável
Carga da máquina de lavar roupa em kg	8,0
Carga do secador em kg	8,0
Relação de carga da máquina de lavar roupa	1:10
Relação de carga do secador	1:22,5
Volume do tambor da máquina de lavar roupa em l	80
Volume do tambor do secador em l	180
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta da máquina de lavar roupa [Ø] em mm	370
Abertura da porta do secador [Ø] em mm	440
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	Máq.lavar roupa dir./sec. esq.
Motor isento de manutenção com conversor de frequência na máquina de lavar roupa	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para residências particulares	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Dados de potência	
Consumo de água específico em l/kg	8,25
Consumo energético específico da máquina de lavar roupa em kWh/kg	0,06
Consumo energético específico do secador em kWh/kg	0,95
Capacidade máxima de evaporação do secador em l/h	8,10
Tempo de execução do programa da máquina de lavar roupa em min.	53
Tempo de execução do programa do secador em min.	37
Humidade residual com lavagem a frio em %	49
Humidade residual com lavagem a quente em %	44

PWT 6089 Vario [EL LP]

Coluna de lavar/secar

para lavar e secar num espaço mínimo, versão com bomba de esgoto.



Código EAN: 4002515758304 / Número de material: 10409830 /

Número de material antigo:

Velocidade de centrifugação da máquina de lavar roupa em rpm 1300

Fator g da máquina de lavar roupa 520

Comando

Tipo de comando Profitronic L Vario

Programabilidade Programável

Comando do programa do secador Comando humidade residual

Pré-seleção de início máx. em h 24

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Programas para hotelaria e restauração •

Programas para lares de idosos e casas de repouso •

Programas para lavandarias •

Programas para residências e construções habitacionais •

Programas para limpeza de têxteis •

Programas para lavandarias e engomadoras •

Programas para pequenas empresas •

Programas para bombeiros e serviços de emergência •

Programas para universidades, infantários e escolas •

Programas para hospitais •

Programas para parques de campismo •

Programas para clubes desportivos •

Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness •

Programas para residências particulares •

Programas para consultórios médicos e dentários •

Dosagem da máquina de lavar roupa

Gaveta de detergentes 3 compartimentos

Adaptador patenteado de dosagem de líquidos •

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 6

Sensor de nível de vazio •

Ligação elétrica padrão

Tipo de aquecimento da máquina de lavar roupa Elétrico

Tipo de aquecimento do secador Elétrico

Ligação elétrica da máquina de lavar roupa 3N AC 400 V 50 Hz

Potência de aquecimento da máquina de lavar roupa em kW 7,95

Potência máxima instalada da máquina de lavar roupa em kW 8,20

Proteção da máquina de lavar roupa em A 16,0

Ligação elétrica do secador 3N AC 400 V 50 Hz

Potência de aquecimento do secador em kW 7,94

Potência máxima instalada do secador em kW 8,50

Fusível do secador em A 16,0

Possíveis variantes de fixação

Ligação elétrica da máquina de lavar roupa 3N AC 400 V 50 Hz

Potência de aquecimento da máquina de lavar roupa em kW 7,94

PWT 6089 Vario [EL LP]

Coluna de lavar/secar

para lavar e secar num espaço mínimo, versão com bomba de esgoto.

Código EAN: 4002515758304 / Número de material: 10409830 /

Número de material antigo:

Potência máxima instalada da máquina de lavar roupa em kW 8,50

Proteção da máquina de lavar roupa em A 16,0

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade] 1x 1/2" com rosca de 3/4"

Água quente [quantidade] 1x 1/2" com rosca de 3/4"

Água de processo (opção) [quantidade] 1 x 1/2" com rosca de 3/4"

Bomba de esgoto DN 22

Dimensões e peso

Carga máxima no piso em N/m² 3600

Peso líquido em kg 210,00

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho <70 dB(A) re 20 µPa

Libertação de calor na cuba da máquina de lavar roupa em Mj/h 3,00

Libertação de calor na cuba do secador em Mj/h 1,62

Equipamento

Monitorização de desequilíbrios da máquina de lavar roupa •

Lavagem de desinfeção da máquina de lavar roupa •

Monitorização da temperatura da máquina de lavar roupa •

Sistema automático de quantidade da máquina de lavar roupa •

Caudalímetro da máquina de lavar roupa •

Resistência especial da máquina de lavar roupa •

Canal de comunicação •

Reverso inteligente do tambor do secador •

Secador com circulação de ar axial •

Filtro de grandes dimensões do secador •

Secador PerfectDry •

Aletas Softlift do secador •

Função Delicado do secador •

Cesto para secador (opção) •

Acessórios independentes do aparelho •

Possibilidades de ligação

Sistema de pagamento •

Interface ótica para acesso de assistência técnica •

Módulo da interface RS 232 (opção) •

Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) •

Capacidades

Máscaras de proteção respiratória [quantidade] 4

Fatos de proteção (quantidade) 1

Casaco de proteção [quantidade] 1-2

Edredões sintéticos [quantidade] 1

Almofadas sintéticas [quantidade] 1-2

Edredões de penas [quantidade] 1

Almofadas de penas [quantidade] 1-2

Normas e certificados

CE •

VDE •

Proteção contra salpicos de água IP X4 •

WRAS •

PWT 6089 Vario [EL LP]

Coluna de lavar/secar

para lavar e secar num espaço mínimo, versão com bomba de esgoto.



Código EAN: 4002515758304 / Número de material: 10409830 /
Número de material antigo:

WEEE	•
UASEPRO	•
WaterMark	•
SVGW	•
RCM	•
EAC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•