

XKM RS 232 10 Med
Módulo de comunicação
com interface de série (RS232) para ligação a uma impressora.



- Buffer circular para um máx. de 25 protocolos dos processos
- Escolha entre protocolo curto e longo
- Velocidade de transferência: máxima 38 kBit/s
- Comprimento do cabo de ligação: 1,5 m; possível prolongamento do cabo até 15 m

Código EAN: 4002515832394 / Número de material: 10444420 /
Número de material antigo: 68822002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	39
Medida exterior, largura líquida em mm	88

XKM RS 232 10 Med
Módulo de comunicação
com interface de série (RS232) para ligação a uma impressora.



Código EAN: 4002515832394 / Número de material: 10444420 /
Número de material antigo: 68822002D

Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	295
Peso líquido em kg	0,88
Peso bruto em kg	1,15
Normas e certificados	
CE	•
UKCA	•