

WI 814-25

Base de pesagem, 25 cm de altura  
para ajuste automático de recursos necessários com carga flexível.



- Desenvolvido especialmente para aparelhos Performance Plus
- Poupanças significantes em consumos de água e energia

Código EAN: 4002515761236 / Número de material: 10497010 /  
Número de material antigo: 59081403D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/ acessórios</b>	
PW 814	•
<b>Categoria do produto</b>	
Base de pesagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	300
Medida exterior, largura líquida em mm	920
Medida exterior, profundidade líquida em mm	757
Medida exterior, altura bruta em mm	480
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido [kg]	60,00
Peso bruto em kg	83,00