

XCI-Box

Caixa de comunicação
para o estabelecimento de ligação com sistemas externos.



- Ligação de sist. pico corrente, ventilação, pagamento e dosagem
- Ligação cómoda à máquina de lavar ou à máquina de secar roupa
- Diversas possibilidades de ajuste para dosagem de líquidos
- Total retrocompatibilidade com sistemas Miele usados atualmente

Código EAN: 4002515829547 / Número de material: 10664830 /
Número de material antigo: 50501030D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria do produto	
Ventilador adicional	•
Sistema de dosagem	•
Desativação de picos de corrente	•
Acessório para mealheiro	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	~200-240V 50/60HZ
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	82
Medida exterior, largura líquida em mm	254
Medida exterior, profundidade líquida em mm	230
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	280
Medida exterior, profundidade bruta em mm	260
Peso líquido [kg]	1,83
Peso bruto em kg	2,22