

DOS G 80 Flex

Bomba doseadora com tubo flexível

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



- Para recipientes com altura até 340 mm (até abertura recipiente)
- Dosagem até 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustável através do comando da máquina de lavar louça
- Tampa de fecho flexível (cobre a rosca DIN 50 e 51)
- Largura mínima da abertura do recipiente de produtos 31 mm

Código EAN: 4002516331599 / Número de material: 10730780 /

Número de material antigo: 67747040D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem externo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Altura do recipiente de produtos ProCare, incluindo lança de sucção em mm	375
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	352

DOS G 80 Flex

Bomba doseadora com tubo flexível

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



Código EAN: 4002516331599 / Número de material: 10730780 /

Número de material antigo: 67747040D

Comprimento da mangueira de dosagem até à lança de sucção em mm	1800
---	------

Comprimento da mangueira de dosagem do aparelho até ao módulo doseador em mm	2850
--	------

Comprimento do cabo de ligação ao aparelho em mm	2800
--	------

Largura mínima da abertura do recipiente em mm	31
--	----

Largura máxima da abertura do recipiente em mm	60
--	----

Ligação elétrica padrão

Número de fases	1
-----------------	---

Neutro	N
--------	---

AC/DC	AC
-------	----

Tensão em V	200-230
-------------	---------

Frequência em Hz	50
------------------	----

Potência total em kW	0,01
----------------------	------

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	114
---------------------------------------	-----

Medida exterior, largura líquida em mm	115
--	-----

Medida exterior, profundidade líquida em mm	139
---	-----

Medida exterior, altura bruta em mm	155
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	485
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	231
---	-----

Peso líquido em kg	1,70
--------------------	------

Peso bruto em kg	2,10
------------------	------