

## DOS G 80/1 Flex

Bomba doseadora para reservatórios de 5 l

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



- Para recipientes com altura até 202 mm (até abertura recipiente)
- Dosagem até 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustável através do comando da máquina de lavar louça
- Tampa de fecho flexível
- Lança de sucção de 214 mm mm para recipientes de 5 litros

Código EAN: 4002516331605 / Número de material: 10730810 /  
Número de material antigo: 67747045D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem externo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	214
Comprimento da mangueira de dosagem até à lança de sucção em mm	1800
Comprimento da mangueira de dosagem do aparelho até ao módulo doseador em mm	2850
Comprimento do cabo de ligação ao aparelho em mm	2800
Largura mínima da abertura do recipiente em mm	31
Largura máxima da abertura do recipiente em mm	60

## DOS G 80/1 Flex

Bomba doseadora para reservatórios de 5 l

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



Código EAN: 4002516331605 / Número de material: 10730810 /  
Número de material antigo: 67747045D

<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	114
Medida exterior, largura líquida em mm	115
Medida exterior, profundidade líquida em mm	139
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	198
Medida exterior, profundidade bruta em mm	478
Peso líquido em kg	2,23
Peso bruto em kg	2,49