

DOS G 80 ProfiLine Flex

Bomba doseadora com tubo flexível

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



- Para recipientes com altura até 340 mm (até abertura recipiente)
- Dosagem até 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustável através do comando da máquina de lavar louça
- Tampa de fecho flexível (cobre a rosca DIN 50 e 51)
- Largura mínima da abertura do recipiente de produtos 31 mm

Código EAN: 4002516330608 / Número de material: 10730840 /
Número de material antigo: 67747050D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem externo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	352
Comprimento da mangueira de dosagem até à lança de sucção em mm	1800
Comprimento da mangueira de dosagem do aparelho até ao módulo doseador em mm	2850
Comprimento do cabo de ligação ao aparelho em mm	2800
Largura mínima da abertura do recipiente em mm	31
Largura máxima da abertura do recipiente em mm	60
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	114
Medida exterior, largura líquida em mm	115
Medida exterior, profundidade líquida em mm	139

DOS G 80 ProfiLine Flex

Bomba doseadora com tubo flexível

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



Código EAN: 4002516330608 / Número de material: 10730840 /

Número de material antigo: 67747050D

Medida exterior, altura bruta em mm	200
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	480
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
---	-----

Peso líquido em kg	2,09
--------------------	------

Peso bruto em kg	2,29
------------------	------