


DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h no nível Booster
- Economizador e silencioso: motor ECO potente
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence



Código EAN: 4002515935934 / Número de material: 10750300 /
Número de material antigo: 28669830D

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Branco brilhante
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Operação tátil	•
App Miele@mobile	•
Tempo de funcionamento continuado 5/15 min.	•
Desativação do nível Booster programável	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	24,6
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	24,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	3
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	670 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	300

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



Código EAN: 4002515935934 / Número de material: 10750300 /
Número de material antigo: 28669830D

Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	640
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	52,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	110
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	185
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	460
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	315
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Pot. sonora nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	72,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	710–1030
Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	840–1160
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	710
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1030
Altura do corpo do exaustor em mm	85
Altura total da circulação de ar mín. em mm	840
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.




Código EAN: 4002515935934 / Número de material: 10750300 /
Número de material antigo: 28669830D

Altura total da circulação de ar máx. em mm	1160
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	26,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,08
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Exaustor de parede

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)