

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 730 m³/h no nível Booster
- Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence



Código EAN: 4002515937006 / Número de material: 10750490 /
Número de material antigo: 28669855D

Construção e design	
Cor do aparelho	Aço inox
Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUI 32
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
Comandos táteis	•
Utilização	Utilização tátil em vidro
App Miele@mobile	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia em kWh/ano	32,1
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Motor ECO (motor de corrente contínua)	•
Sistema de gestão de energia	•
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Conforto de manutenção	
CleanCover para limpeza fácil do interior do exaustor	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	820 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	320

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



Código EAN: 4002515937006 / Número de material: 10750490 /
Número de material antigo: 28669855D

Potência de exaustão no Nível 3 (m ³ /h) conforme EN 61591	450
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m ³ /h)	730
Potência sonora no nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	35,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	44,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	53,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	65,0
Pressão sonora no nível 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	20,0
Pressão sonora no nível 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	50,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão no nível 1 (m ³ /h) conforme EN 61591	115
Potência de exaustão no nível 2 (m ³ /h) conforme EN 61591	210
Potência de exaustão no nível 3 (m ³ /h) conforme EN 61591	330
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m ³ /h) conforme EN 61591	480
Potência sonora no Nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	45,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	73,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	40,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	58,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	705
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
Altura do corpo do exaustor em mm	85
Altura total da circulação de ar mín. em mm	765
Profundidade do corpo do exaustor em mm	598
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1075
Peso líquido em kg	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.




Código EAN: 4002515937006 / Número de material: 10750490 /
Número de material antigo: 28669855D

Ligação fixa	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Número de fases	1
Potência máxima instalada em kW	0,11
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Exaustor de ilha

com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)